

REFRAKTOMETER

PCE-ALK

- » **Bereich: 0...80 Vol% Alkohol**
- » **Auflösung: 1%**
- » **Genauigkeit: $\pm 1\%$**

Mit diesem Refraktometer können Sie schnell und genau den Alkoholgehalt bestimmen. So kommt das Refraktometer zur Messung vom Alkoholgehalt in alkoholischen Lösungen oder reinen Alkoholen aller Art zum Einsatz (z.B. klarer Korn). Bitte beachten Sie, dass es bei der Messung von z.B. Weizenbier o. Rotwein zu einer sehr deutlichen Verfälschung des Messwertes, bedingt durch die Beeinflussung des Brechungsindex durch die Trübstoffe, kommt.



Spezifikation

Alkoholgehalt

Messbereich 0 ... 80 %

Auflösung 1 %

Genauigkeit ± 1 %

Allgemeine technische Daten

Gewicht 280 g

Abmessungen (L x B x H x D) 203 x 203 x 203 x 29 mm